



<特徴>

- ・ レールの厚みはわずか7.5mm。薄さを追求したコンパクトオーバーホールタイプのスライドレールです。
- ・ 引出及び収納時共にサイクル修正（ボールクリープの修正）機構がついており、作動始まり時のブレーキストップ（ボールが転がらずに摩擦抵抗によりストップすること）を軽減させております。
- ・ インナーメンバー、アウターメンバー共にタップ加工がされている為、レールを取付けるユニット等にネジ加工をする必要はございません。またレールの穴・長穴を利用した取付も可能です。

<推奨ねじ>



- ・ M2.6 精密機器用十字孔付なべ小ねじ（タップ部）
- ・ M2.3 精密機器用十字孔付なべ小ねじ（穴・長穴部）

【注意】

- ・ 取付ねじの長さは、取付部材の厚さ+1.0mm以下として下さい。
(ねじが長いとリテーナーに接触しレールの作動を妨げたり、破損の原因となります。)
- ・ 一般のなべ小ねじを御使用になりますと、ネジ頭がリテーナーに接触し、レールの作動を妨げたり、破損の原因となる可能性があります。

<グリース>

- ・ ニチモリ G-03031X



品番	スライド長さ (mm)	トラベル (mm)	取付け穴 (mm) ±0.3mm								定格荷重 (N/ペア)	製品重量 (g/本)	箱入数 (本)
			A	①	B	②	③	C	D	④			
70	70.0	85.1	-	-	35.0	45.0	-	-	35.0	45.0	59	30	312
100	100.0	121.1	35.0	45.0	70.0	80.0	30.0	40.0	60.0	70.0	59	40	156
125	125.0	147.1	55.0	65.0	95.0	105.0	45.0	55.0	95.0	105.0	59	50	156
150	150.0	173.1	70.0	80.0	120.0	130.0	55.0	65.0	120.0	130.0	59	60	156

番号	部品名	材質	備考
①	アウターメンバー	SUS304	t:0.8
②	センターメンバー	SUS304	t:0.8
③	インナーメンバー	SUS304	t:0.8
④	リテーナー	SUS304	t:0.3
⑤	リテーナー	SUS304	t:0.3
⑥	ボール	SWCH	3/32"
⑦	ボール	SWCH	3/32"

*品質・環境・安全性向上等により機能・取付けに支障の無い範囲で予告なく変更する場合があります。

(*1) ボールは SWCH となります。

ORDER OK!

特殊サイズや仕様変更などのご要望については、弊社担当者にご相談ください。